




olly2

Gebruik:

De Rolly2 is een steiger die door professionele werkers wordt gebruikt om veilig op hoogte te werken. Maximale belasting verdeeld over het platform: 150 kg. Maximale horizontale druk ter hoogte van het platform: 45 kg

Kenmerken:

De Rolly2 is conform de norm "Prefab rollende steigers voor lage hoogten" (ERPFI - NF P 93-520) en het decreet van 1 december 2004 (n°2004-924). Het bestaat uit een verzinkte stalen structuur, verstelbare steunen, een aluminium/houten platform en "Quick" leuningen. Toegang tot het platform is van buitenaf.

De "Quick" functie van Rolly2

De Rolly2 beschikt over "Quick" relingen: ze kunnen in het platform worden teruggetrokken. Deze functie zorgt ervoor dat men de relingen in enkele ogenblikken kan verlagen om bijvoorbeeld een deur te passeren. In de "Quick" configuratie is het strikt verboden om het platform te betreden. Deze functie is niet aangepast voor een platformhoogte lager dan 0,9m.


Rep	Code	Beschrijving	Gewicht (kg)	Afmetingen (m)	Composities	
					Code	
1	12519	Volledig vouwbare basis	23,5	1,165 x 1,415 x 0,124	12532	1
2	12517	Platform	10,3	1,563 x 0,510 x 0,185	12533	1
3	12516	"Quick" reling	4,4	1,370 x 0,998 x 0,040		2
4	12527	Ladder met 3 treden	3,1	0,900 x 0,695 x 0,070		2
5	12504	Diagonale staaf	1,5	1,934 x 0,030 x 0,020		2
Totaal gewicht (kg)					42,6	51,8

Afmetingen (m)	Rolly2 Platformhoogte 0,9m		Rolly2 Platformhoogte 1,8m	
	Configuratie "GEBUIK"	Configuratie "Quick"	Configuratie "GEBUIK"	Configuratie "Quick"
H				
Lengte (L)	2,35	1,56	2,35	1,56
Breedte (B)	1,74	0,69	1,74	0,69
Hoogte (H)	1,91	1,14	2,81	2,04


Stappen voor het monteren van de

olly2

Voor het monteren van de Rolly2 met een platformhoogte van 0,9m, sla stappen 2 en 3 over.



Gebruik van de "Quick" functie



In de "Quick" configuratie kunnen de relingen op 2 plaatsen worden vergrendeld. De hoogste grendel is voor gebruik van het platform op de maximale hoogte van 1,8m. De laagste grendel is voor gebruik van het platform op de minimale hoogte van 0,9m.

Demonteren

Volg de stappen voor het monteren in omgekeerde volgorde.

Configuratie als kar




Configuratie op verschillende niveaus

De kit om verschillende niveaus (12509) te monteren bestaat uit:

Rep	Code	Beschrijving	Gewicht (kg)	Aantal
1	12504	Diagonale staaf	1,5	2
2	12510	Buis voor niveauverschil	0,65	2
3	12511	Ladder voor niveauverschil	3,7	1
4	12514	pinklem	0,04	4

Max. platformhoogte: 1,8m (vanaf onderste basis)

De montage valt buiten de toepassing van de norm ERPFI NF P 93-520.



Veiligheidsmaatregelen

- De steunen worden niet gebruikt.
- De relingen bevinden zich niet in positie.
- De kettingen van de relingen zijn niet vastgemaakt.
- De rem van de wielen is niet ingeschakeld.
- De steiger niet beklimmen of ermee werken.
- De steunen worden gebruikt.
- De relingen bevinden zich in positie.
- De kettingen van de relingen zijn vastgemaakt.
- De rem ingeschakeld op de wielen.
- De steiger is klaar voor gebruik.
- Het monteren en demonteren van de Rolly2 moet worden toevertrouwd aan personen die beschikken over een handleiding voor de montage en demontage van de steiger.
- Het is verplicht persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. De monteurs moeten veiligheidshandschoenen, veiligheidsschoenen en een helm dragen.
- Het is verplicht deze handleiding te gebruiken en de aanwijzingen te volgen tijdens het monteren, demonteren en gebruik.
- Het is verplicht af en toe de nodige controles van het materiaal uit te voeren conform de geldende regelgeving.
- Het is verplicht alleen onderdelen van Duarib te gebruiken zoals vermeld in deze handleiding.
- Het is verboden om ladders of andere onderdelen aan te passen om hoger te kunnen werken.
- Het is verboden de steiger te verplaatsen als er nog iemand op staat.